



	VEGABAR 28	VEGABAR 29	VEGABAR 38	VEGABAR 39
<b>Application</b>	surveillance de ligne, protection des pompes, pression de cuve			
<b>Cellule de mesure</b>	cellule de mesure céramique	cellule de mesure métallique	cellule de mesure céramique	cellule de mesure métallique
<b>Joint de la cellule de mesure</b>	FKM, EPDM, FFKM	-	FKM, EPDM, FFKM	-
<b>Ecart de mesure</b>	0.3%			
<b>Raccord process</b>	filetage G¼, G½, G¾, G1, G1½ filetage ¼ NPT, ½ NPT, 1 NPT, 1½ NPT Clamp 1, 1½, 2 ; embout à collerette DN 25, DN 40 Varivent F25, N50 ; adaptateur hygiénique			
<b>Température process</b>	-40 ... +130 °C / 1 h à +135 °C jusqu'à 0,25 h à +150 °C vapeur			
<b>Plage de mesure</b>	absolue et relative -1 ... +60 bar (-100 ... +6000 kPa)	absolue et relative -1 ... +1000 bar (-100 ... +100000 kPa)	absolue et relative -1 ... +60 bar (-100 ... +6000 kPa)	absolue et relative -1 ... +1000 bar (-100 ... +100000 kPa)
<b>Plage de mesure (valeur minimale)</b>	0,1 bar / 10 kPa	0,4 bar / 40 kPa	0,1 bar / 10 kPa	0,4 bar / 40 kPa
<b>Résistance aux surcharges</b>	jusqu'à 150 fois la plage de mesure	jusqu'à 4 fois la plage de mesure	jusqu'à 150 fois la plage de mesure	jusqu'à 4 fois la plage de mesure
<b>Electronique</b>	deux fils : 4 ... 20 mA, trois fils : PNP/NPN, 4 ... 20 mA, IO-Link			
<b>Affichage</b>	affichage d'état à 360° en couleur		écran avec affichage d'état à 360° en couleur	
<b>Paramétrage</b>	par application mobile ou tablette via Bluetooth		par application mobile ou tablette via Bluetooth, unité de réglage à 3 touches	
<b>Protection contre les explosions</b>	ATEX, CEI, cULus, NEPSI, EAC, INMETRO, IA, CCOE, TIIS, KOSHA/KTL, SEPRO			
<b>Hygiène</b>	FDA, CE 1935/2004, GB Standard, 3-A, EHEDG			
<b>Délai de livraison</b>	Vous trouverez plus de détails sur les délais de livraison dans le configurateur de l'eshop, sur <a href="http://www.vega.com">www.vega.com</a>			